

**ПАСПОРТ  
СТЕЛЛАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ  
СТ-012, СТ-013**

**1. Общие сведения.**

- 1.1 Стеллаж металлический модели СТ-012/СТ-013 ТУ 5615-003-31045953-2000 предназначен для хранения мелких различных грузов и документов в помещениях офисов, архивов, книгохранилищ, складов и т.д. с равномерно распределенной нагрузкой от 50 кг – СТ-013 до 80 кг – СТ-012 на полку.
- 1.2 Стеллаж представляет собой сборно-разборную конструкцию, набираемую в одну или две линии любой длины, с любым количеством секций и возможностью регулировок полок по высоте с шагом 50 мм.
- 1.3 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

**2. Комплект поставки элементов стеллажа:**

Стеллаж отгружается со склада в разобранном виде с комплектом соответствующей фурнитуры и крепежа.

**СТ-012**

| № поз. | Наименование                                                 | Кол-во, шт |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 1.     | <u>СТ-012 Стойка 2000У</u>                                   |            |
| 2.     | Стойка 2000У                                                 | 4          |
| 3.     | Опора пластмассовая                                          | 4          |
| 4.     | Угольник                                                     | 8          |
| 5.     | Винт М6х12                                                   | 16         |
| 6.     | Гайка М6                                                     | 16         |
| 6.     | <u>СТ-012 Полка 300 (400,500,600)х1000, на каждую полку:</u> |            |
| 4.     | Полка 300 (400, 500,600)х1000                                | 1          |
| 5.     | Винт М6х12                                                   | 8          |
|        | Гайка М6                                                     | 8          |
| 7.     | <u>СТ-012 Ножка регулировочная с крепежом (4 шт.)</u>        |            |
| 8.     | Опора винтовая М10                                           | 4          |
| 9.     | Упор                                                         | 4          |
| 4.     | Гайка М10                                                    | 8          |
| 5.     | Винт М6х12                                                   | 8          |
|        | Гайка М6                                                     | 8          |

**СТ-013**

| № поз. | Наименование                                         | Кол-во, шт. |
|--------|------------------------------------------------------|-------------|
| 1.     | <u>СТ-013 Стойка 2000У</u>                           |             |
| 2.     | Стойка 2000У                                         | 2           |
| 3.     | Опора пластмассовая                                  | 2           |
| 4.     | Угольник                                             | 4           |
| 5.     | Винт М6х12                                           | 8           |
|        | Гайка М6                                             | 8           |
| 6.     | <u>СТ-013 Полка 300,400,500, 600х1000</u>            |             |
| 4.     | Полка 300,400,500,600х1000                           | 1           |
| 5.     | Винт М6х12                                           | 8           |
|        | Гайка М6                                             | 8           |
| 7.     | <u>СТ-013 Ножка регулировочная с крепежом (2шт.)</u> |             |
| 8.     | Опора винтовая М10                                   | 2           |
| 9.     | Упор                                                 | 2           |
| 4.     | Гайка М10                                            | 4           |
| 5.     | Винт М6х12                                           | 4           |
|        | Гайка М6                                             | 4           |
| 10.    | <u>СТ-013 Ограничитель 300,400,500,600,1000</u>      |             |
| 4.     | Ограничитель 300,400,500,600,1000                    | 1           |
| 5.     | Винт М6х12                                           | 2           |
|        | Гайка М6                                             | 2           |

### 3. Требования по безопасности.

#### **Внимание!**

Допустимое количество полок стеллажа для стойки 2000 - не менее четырех.

Нагрузка на стеллаж с усиленными стойками (У) до 400 кг.

### 4. Характеристики элементов стеллажа

#### СТ-012

| № п/п | Элементы стеллажа СТ-012 | Размеры в мм |        |         |
|-------|--------------------------|--------------|--------|---------|
|       |                          | Высота       | Ширина | Глубина |
| 1.    | СТ-012 Стойка 2000У      | 2000         | 35     | 35      |
| 2.    | СТ-012 Полка 300х1000    | 30           | 1000   | 300     |
| 3.    | СТ-012 Полка 400х1000    | 30           | 1000   | 400     |
| 4.    | СТ-012 Полка 500х1000    | 30           | 1000   | 500     |
| 5.    | СТ-012 Полка 600х1000    | 30           | 1000   | 600     |

Нагрузка на одну полку до 80 кг.

#### СТ-013

| № п/п | Элементы стеллажа СТ-013 | Размеры в мм |        |         |
|-------|--------------------------|--------------|--------|---------|
|       |                          | Высота       | Ширина | Глубина |
| 1.    | СТ-013 Стойка 2000У      | 2000         | 35     | 35      |
| 2.    | СТ-013 Полка 300х1000    | 30           | 1000   | 300     |
| 3.    | СТ-013 Полка 400х1000    | 30           | 1000   | 400     |
| 4.    | СТ-013 Полка 500х1000    | 30           | 1000   | 500     |
| 5.    | СТ-013 Полка 600х1000    | 30           | 1000   | 600     |
| 6.    | СТ-013 Ограничитель 300  | 30           | 7      | 295     |
| 7.    | СТ-013 Ограничитель 400  | 30           | 7      | 395     |
| 8.    | СТ-013 Ограничитель 500  | 30           | 7      | 495     |
| 9.    | СТ-013 Ограничитель 600  | 30           | 7      | 595     |
| 10.   | СТ-013 Ограничитель 1000 | 30           | 996    | 33      |

Нагрузка на одну полку до 50 кг.

Нагрузка на одну полку с одним ребром жесткости до 90 кг.

Нагрузка на одну полку с двумя ребрами жесткости до 120 кг.

### 5. Порядок сборки одного стеллажа (схема сборки №1).

#### **Внимание!**

Сборку стеллажа производить без усилия затяжки.

После сборки и выравнивания стеллажей произвести окончательное закрепление винтов с усилием затяжки.

- 5.1 Надеть опору пластмассовую (поз.2) на верхнюю часть стойки (поз.1). Рис. А.
- 5.2 Установить ножку регулировочную. Для этого соединить стойку (поз.1) с упором (поз.8) при помощи 2-х винтов М6х12 и 2-х гаек М6 (поз.4,5). Привернуть опору винтовую М10 (поз.7) при помощи 2-х гаек М10 (поз.9). Рис. И.
- 5.3 К каждой стойке (поз.1) прикрепить 4 угольника (поз.3). Для этого угольники вставить внутрь стойки на уровне верхней и нижней полок и прикрепить их через нижнее отверстие угольника при помощи винта М6х12 и гайки М6 (поз. 4,5) - 4 места крепления на каждой стойке. Рис. Б.
- 5.4 Верхнюю и нижнюю полки (поз.6) крепить к стойкам (поз.1) через среднее отверстие угольников (поз.3) при помощи винта М6х12 и гайки М6 (поз.4,5) - 8 мест крепления на каждой полке. Рис. В. При этом нижнюю полку крепить на высоте не более 150 мм от пола. Последующие полки рекомендуется крепить равномерно по высоте стойки для обеспечения устойчивости стоек стеллажа.
- 5.5 Средние полки (поз.6) крепить к стойкам (поз.1) при помощи винта М6х12 и гайки М6 (поз.4,5) - 8 мест крепления на каждой полке. Рис. Г.
- 5.6 Соединить угольники (поз.3) через оставшиеся отверстия с верхними и нижними полками (поз.6) при помощи винта М6х12 и гайки М6 (поз.4,5). Рис. Д.
- 5.7 **Только в модели СТ-013** - Прикрепить ограничители (поз.10) к стойкам (поз.1) с внутренней стороны стеллажа при помощи 2-х винтов М6х12 и 2-х гаек М6 (поз.4,5) на каждый ограничитель. Рис. Е, Ж.

#### **Примечание:**




- Для установки нескольких стеллажей в одну линию см. схему сборки №2.
- Для установки нескольких стеллажей в две линии см. схему сборки №3.

### 6. Гарантия изготовителя

- 6.1 Изготовитель гарантирует исправную работу стеллажа при условии соблюдения Пользователем правил по транспортировке, хранению, установке и эксплуатации.
- 6.2 Срок гарантийного обслуживания стеллажа 1000 и 1 день со дня продажи.
- 6.3 Гарантийный ремонт производится при наличии паспорта на изделие.

**Внимание!**

- 6.4 В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании стеллажей не по назначению) гарантии не сохраняются, заявленная грузоподъемность не гарантируется.
- 6.5 При обнаружении дефектов производственного характера стеллаж вместе с паспортом необходимо вернуть продавцу для обмена.



При установке стеллажей в 2 линии, при ширине полки 300 мм, снаружи блока ставится общий ограничитель 600, а внутри, по желанию заказчика - ограничитель 1000  
При других типоразмерах полок общий ограничитель не устанавливается.

**Свидетельство о приемке:    СТЕЛЛАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТ-012, СТ-013**

Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-93 и признан годным к эксплуатации.

**Представитель ОТК\_\_\_\_\_ (подпись)**

**М.П.\_\_\_\_\_**

Примечание: ООО «СпецБалтМебель» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделий без предварительного уведомления.

Сертификат соответствия РОСС RU. ДМ06. Н00475. Срок действия с 06.06.2014 по 28.05.2017 № 0841928

Орган по сертификации мебели РОСС RU. 0001.11ДМ06. Некоммерческое партнерство «СевЗапСтандарт». Сертификат выдан на основании протоколов испытаний №№ 121, 122 от 30.05.2014 г. ИЦ НП «СевЗапСтандарт», протокола лабораторных исследований № 21 от 29.05.2014 г. ИЦ Некоммерческое партнерство «СевЗапСтандарт» (атт. Аккредитации №РОСС RU.000121ДМ67).